

ASR-OG

Olja och gas, rostfritt stål, skåp med en dörr



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Skåpen i väggskåpssortimentet ASR-OG i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i fyra olika storlekar som täcker de flesta vanliga tillämpningar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats, då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Den här serien lämpar sig väl för installation av industriell utrustning i miljöer som utsätts för frätande processkemikalier, inklusive klorid, marina miljöer som utsätts för saltvattenstänk och kustområden.

Material: AISI 316L granulerat rostfritt stål Skåpstomme: 2 mm
Dörr: 2 mm Täckfläns: 2 mm Montageplåt: 2 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Bockad och helsvetsad med väggfästen svetsade på baksidan.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutas in. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).

Lås: Med T-Handle-lås och nyckel 333 i rostfritt stål 316L. Spanjolettsystem med trepunktslåsnings i rostfritt stål 316.

Montageplåt: Montageplåten är märkt vertikalt med 10 mm intervaller så att utrustning enkelt kan placeras rätt. På topp och botten finns hål som ger enkel kabelfixering. Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Kabelgenomföring: Täckfläns i botten gör det enklare att fästa kablar vid montageplåten.

Kapslingsklass: Motsvarar IP66 | TYP 4x, 12 | IK 10.

Ytbehandling: 240, granulerat rostfritt stål, (i genomsnitt 0.5 mikroner).


Godkännanden: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, täckfläns och monteringsstillbehör.


ASR-OG

Olja och gas, rostfritt stål, skåp med en dörr


Bottom view




Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



Inklusive montageplåt

H	B	D	h	b	d	Storlek	Artikelnummer
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040OG

Exklusive montageplåt

H	B	D	h	b	d	Storlek	Artikelnummer
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040PEOG

ASR-OG

Olja och gas, rostfritt stål, skåp med en dörr