


Busbar adapter 32A, without cables

Adaptador de embarrado de 32A, sin cables



Descripción: Adaptador de embarrado de 32 A. Con un raíl de montaje ajustable. Sin cables, con bornas de resorte de 1.5 - 6 mm².

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 32 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 1.6 W.

Polos: 3 polos.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

An	CatalogNumber
45	32486