


Busbar adapter 32A, without cables

Samlingsskeneadapter, 32 A, utan kablar



Beskrivning: Samlingsskeneadapter 32 A. Med en justerbar monteringsskena. Utan kablar, med fjäderplintar 1.5 – 6 mm².

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 32 A.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 1.6 W.

Poler: Trepolig.

Leveransförpackning: 1 st.

B	CatalogNumber
45	32486