



IP 54



Denne tagkøleenhed, CUH, med en IP 54-beskyttelsesgrad, giver køling enten til ét skab eller til en komplet samling, afhængigt af kølekrav og ønsket energiforbrugsniveau. Den er placeret oven på skabet og er perfekt, når der ikke er plads nok på døren eller sidepanelerne.

**Beskrivelse:** Højtydende køleenhed til tagmontering, klimaanlæggene dækker en kølekapacitet fra 600 W til 3800 W. Kondenseringsstyringssystem forhindrer at kondens trænger ind i skabet. Alle modeller er udstyret med en kondensator, fra 1400 W til 3800 W enheder. Nem installation med en hurtig clip on monteringsramme. Fælles for alle modeller er en selvrensende kondensatorspole, der eliminerer behovet for et luftfilter, så man undgår almindelig vedligeholdelse. Alle modeller er udstyret med digital display. Kølekapacitet ved specifikke forhold er angivet i tabellen. Ozonvenligt kølemiddel R134a.

**Tilslutningsmulighed:** Fjederklemmer er inkl.

**Materiale:** Lakeret stål, pulverlakeret.

**Indvendig temperaturbegrænsninger:** +25 °C til +45 °C.

**Udvendig temperaturbegrænsninger:** +20 °C til +55 °C.

**Tæthedegrad:** IP 54.

**Overfladebehandling:** RAL 7035.

**Pakke størrelse:** 1. stk.

| H   | B   | D   |      |      |      |                             | Maks. | Præ-sikring (A) |    |      | Vægt (kg) | Artikelnr. |          |
|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------------------|-------|-----------------|----|------|-----------|------------|----------|
| 335 | 600 | 325 | 600  | 510  | 411  | 230 / 1 / 50 - 60           | 3     | 16              | 4  | 575  | 63        | 32.15      | CUH06002 |
| 335 | 600 | 325 | 900  | 760  | 630  | 230 / 1 / 50 - 60           | 4     | 15              | 6  | 575  | 67        | 33.05      | CUH09002 |
| 450 | 600 | 400 | 1400 | 1170 | 950  | 230 / 1 / 50 - 60           | 5.5   | 17              | 8  | 575  | 58        | 51.95      | CUH14002 |
| 450 | 600 | 400 | 2000 | 1700 | 1200 | 230 / 1 / 50 - 60           | 7     | 22              | 10 | 860  | 62        | 55.15      | CUH20002 |
| 480 | 800 | 450 | 3800 | 2700 | 1550 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 3.5   | 7               | 8  | 1450 | 77        | 82.90      | CUH38004 |

**CUH**

Topmonteret køleenhed



**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT