



IP 54



Deze dakkoelenheid, CUH, met beschermingsgraad IP 54, zorgt voor koeling van hetzij één behuizing of een compleet systeem, afhankelijk van de koelvereisten en het gewenste energieverbruik. Hij wordt bovenop de behuizing geplaatst en is ideaal wanneer er niet genoeg ruimte op de deur of zijpanelen beschikbaar is.

Omschrijving: Koelunit met hoge prestaties voor dak installatie. Bereik van het koelvermogen loopt van 600 W tot 3800 W. Condensatie Management systeem dat voorkomt dat condensatie in de behuizing kan komen. Alle modellen worden met een condensatie dissipator uitgevoerd, van 1400 W tot de 3800 W units. Eenvoudige installatie met een quick release montageframe. Ook worden alle modellen worden met een zelfreinigende condensor uitgevoerd die de noodzaak van het luchtfilter overbodig maakt en hierdoor het normale onderhoud overbodig maakt. Hiernaast hebben alle modellen een digitaal display. De capaciteit voor specifieke condities staan in het diagram vermeld. Ozonvriendelijk koelmiddel R134a.

Type aansluiting: Inclusief veerklem techniek.

Materiaal: Gepoedercoat plaatstaal.

Temperatuur limiet binnen: +25 °C tot +45 °C.

Temperatuur limiet buiten: +20 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

H	B	D	Koel	Koel		Voeding (V/ph/ Hz)	Max.					Gewicht (kg)	Item nr.
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004

CUH

Koelunit voor dakmontage


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT