



CUH on IP 54 -suojaluokan kattojäähdytin, jolla voidaan jäähdyttää joko yhtä kaappia tai kokonaista kokoonpanoa jäähdytystarpeista ja toivotusta energiankulutustasosta riippuen. Kaapin päälle asetettava jäähdytin on erinomainen valinta silloin, kun ovelta tai sivupaneeleissa ei ole riittävästi tilaa.

Kuvaus: Korketasoinen jäähdytin kattoasennukseen ja ilmajäähdytys katta tehoalueet 600 W :sta 3800 W :iin. Kondensioveden hallinta estää veden joutumisen kaappiin. Helppo asennus irooitettavalla asennuskehikolla. Yhteistä kaikille malleille on itsepuhdistuva lauhdutin yksikkö, jolloin ei tarvita suodattimia. Sarja on varustettu "itsepuhdistuvalla" lauhdutin kelalla joka tekee suodattimien käyttö tarpeettomaksi. Jäähdytysteho ilmoitettu taulukossa L35/L35, jäähdytysteho eri olosuhteille selviää käyristä. Otsoni ystävällinen jäähdytysaine R134a.

Liitäntä: Jousiliittimet vakiona.

Materiaali: Teräs pulverimaalaus.

Lämpötila-alue sisällä: +25 °C ... +45 °C.

Lämpötila ulkopuolinen: +20 °C ... +55 °C.

Kotelointiluokka: IP 54.

Pintakäsittely: RAL 7035.

Pakkaus koko: 1 yksikkö.

IP 54



| K | L | S | | | | Litântä (V/v/ Hz) | Max | | | Ilman virtaus (m ³ /h) | Paino (kg) | Osa nro. | |
|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------------------------|-----|----|----|---|---------------|----------|----------|
| 335 | 600 | 325 | 600 | 510 | 411 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3 | 16 | 4 | 575 | 63 | 32.15 | CUH06002 |
| 335 | 600 | 325 | 900 | 760 | 630 | 230 / 1 / 50 - 60 | 4 | 15 | 6 | 575 | 67 | 33.05 | CUH09002 |
| 450 | 600 | 400 | 1400 | 1170 | 950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.5 | 17 | 8 | 575 | 58 | 51.95 | CUH14002 |
| 450 | 600 | 400 | 2000 | 1700 | 1200 | 230 / 1 / 50 - 60 | 7 | 22 | 10 | 860 | 62 | 55.15 | CUH20002 |
| 480 | 800 | 450 | 3800 | 2700 | 1550 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 3.5 | 7 | 8 | 1450 | 77 | 82.90 | CUH38004 |

CUH

Jäähdytin kattoasennus

The nVent logo features a stylized sunburst icon above the lowercase text 'nVent'.

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT