



IP 54



Cette unité de refroidissement de toit, CUH, avec un indice de protection IP 54, assure le refroidissement d'une armoire ou d'un ensemble complet, selon les besoins en refroidissement et le niveau de consommation d'énergie souhaité. Elle est placée au-dessus de l'armoire et est parfaite quand il n'y a pas assez d'espace sur la porte ou les panneaux latéraux.

Description: Climatiseurs hautes performances à monter sur le toit. Capacité de 600 W à 3800W. Le système de gestion de la condensation empêche toute condensation dans l'armoire. Installation simple grâce au cadre à fixation rapide. Le serpentin réfrigérant autonettoyant est commun à tous les modèles: il remplace tout filtre à air et élimine donc l'entretien habituellement nécessaire quotidiennement. La plupart des modèles sont équipés d'un dissipateur de condensation et d'un triple système anticondensation (unités de 1400 W à 3800 W). Le contrôleur de série est électronique. Tous les modèles de toit sont également équipés d'un thermostat électrique (ECB). La capacité de refroidissement indiquée dans le tableau est calculée à L35/L35. Pour des conditions plus spécifiques, consulter les schémas. Réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone.

Type de connexion: Borne à ressort fournie.

Matériau: Tôle peinte avec revêtement en poudre.

Limites de température à l'intérieur: +25 °C à +45 °C.

Limites de température à l'extérieur: +20 °C à +55 °C.

Protection: IP 54 vers l'armoire et IP 34 vers l'extérieur.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Une unité.

H	L	P	Capacité de	Capacité de		Courant nominal maxi (A)	Courant de	Pré-fusible (A)	Flux de	Niveau sonore	Poids (kg)	Référence	
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004

CUH

Climatiseurs de toit


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT