



IP 54



Questa unità di raffreddamento da tetto, CUH, con grado di protezione IP 54, permette di raffreddare una singola cassa o un intero gruppo, a seconda dei requisiti di raffreddamento e del consumo di energia desiderato. Il montaggio sul tetto della cassa lo rende ideale in mancanza di spazio sulla porta o sui pannelli laterali.

Descrizione: Unità di raffreddamento ad alta prestazione per l'installazione a tetto, i condizionatori d'aria coprono una gamma di capacità di raffreddamento da 600 W a 3800 W. Il sistema di gestione della condensa, impedisce a tutta la condensa di penetrare all'interno del contenitore. La maggior parte dei modelli sono dotati di dissipatore di condensazione, da 1400 W fino a 3800 W. Facilità di installazione con telaio a sgancio rapido. Comune a tutti i modelli è l'auto pulizia della batteria condensante che elimina la necessità di un filtro dell'aria, evitando la manutenzione ordinaria. Tutti i modelli sono dotati di display digitale. Capacità di raffreddamento per specifiche condizioni di impiego è indicata negli schemi. Il refrigerante R134a è amico dell'ozono..

Tipo di connessione: Morsetto con terminali a molla incluso.

Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere.

Limiti di temperatura all'interno: Da +25 °C a +45 °C.

Limite di temperature all'esterno: Da +20 °C a +55 °C.

Protezione: IP 54.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: Una unità.

A	L	P	Capacità di	Capacità di raffre L35L50 (W)	Potenza		Max. corrente durante il	Corrente di	Pre-fusibile (A)	Portata		Peso (kg)	Articolo n.
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004

CUH

Unita di raffreddamento per montaggio a tetto