



IP 54



Denne kjøleenheten for tak, CUH, har en beskyttelsesgrad på IP 54. Den gir kjøling, enten til ett skap eller til en komplett enhet, avhengig av påkrevd kjøling og ønsket energiforbruk. Den er plassert oppå skapet og er perfekt når det er ikke nok plass på døren eller sidepanelene.

Beskrivelse: Høy presterende kjøle enhet for topp installasjon, airconditionens kjøle kapasitet er fra 600 W til 3800 W. Kondenserings system, som forhindrer kondens inne i skapet. Alle modeller er utstyrt med en kondens dissipator, enheter fra 1400 W og opp til 3800 W. Enkel installasjon med "quick release" montasjeramme. Felles for alle modeller er den selv rensende kondens coilen, som fjerner behovet for luft filteret, og man unngår det vanlige vedlikeholdet. Alle modeller er utstyrt med digitalt display. Kjølekapasiteten for spesielle forhold er indikert i diagrammet. Oson vennlig kjølemedium R134a.

Type tilkobling: Fjær-koblings terminal inkludert.

Materiale: Pulver lakkert stål.

Temperaturgrenser innvendig: +25 °C til +45 °C.

Temperatur begrensning utside: +20 °C til +55 °C.

Tetthetsgrad: IP 54 mot skapet, og IP 34 mot omgivelsene.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: En enhet.

| H | B | D | | | | | Maks. | | Pre-sikring (A) | Skap luft | Støynivå (dB) | Vekt (kg) | Artikkel nr. |
|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------------------|-------|----|-----------------|-----------|---------------|-----------|--------------|
| 335 | 600 | 325 | 600 | 510 | 411 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3 | 16 | 4 | 575 | 63 | 32.15 | CUH06002 |
| 335 | 600 | 325 | 900 | 760 | 630 | 230 / 1 / 50 - 60 | 4 | 15 | 6 | 575 | 67 | 33.05 | CUH09002 |
| 450 | 600 | 400 | 1400 | 1170 | 950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.5 | 17 | 8 | 575 | 58 | 51.95 | CUH14002 |
| 450 | 600 | 400 | 2000 | 1700 | 1200 | 230 / 1 / 50 - 60 | 7 | 22 | 10 | 860 | 62 | 55.15 | CUH20002 |
| 480 | 800 | 450 | 3800 | 2700 | 1550 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 3.5 | 7 | 8 | 1450 | 77 | 82.90 | CUH38004 |

CUH

Tak monterings kjøle enhet