



IP 54



**Dachowa jednostka chłodząca, CUH, posiada stopień ochrony IP 54, zapewnia chłodzenie jednej obudowy albo szeregu obudów w zależności od wymagań chłodzenia i pożądanego poziomu zużycia energii. Jest ona umieszczana na wierzchu obudowy i doskonale nadaje się, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na drzwiach lub panelach bocznych.**

**Opis:** Wysoce wydajne jednostki chłodzące do montażu w górnej części obudowy. Klimatyzatory zapewniają zakres wydajności od 600 W do 3800 W. System zarządzania kondensacją, który zapobiega przenikaniu wilgoci do wnętrza obudowy. W jednostkach od 1400 W do 3800 W wszystkie modele wyposażone są w rozpraszacz kondensacji. Łatwa instalacja z szybko zdejmowaną ramą montażową. Wszystkie modele wyposażone są w węzownicę skraplacza z funkcją samoczyszczenia, która eliminuje konieczność używania filtra powietrza i pozwala uniknąć częstych czynności serwisowych. Wszystkie modele wyposażone są w cyfrowy wyświetlacz. Wydajność chłodzenia w konkretnych warunkach widoczna jest na schematach. Czynnik chłodzący R134a przyjazny dla warstwy ozonowej.

**Rodzaj połączenia:** Zawiera zacisk sprężynowy.

**Materiał:** Stal miękka powlekana proszkowo.

**Wartości graniczne temperatury wewnątrz:** +25 °C do +45 °C.

**Wartości graniczne temperatury na zewnątrz:** +20 °C do +55 °C.

**Zabezpieczenie:** IP 54.

**Wykończenie:** RAL 7035.

**Ilość sztuk w zestawie:** Jedna jednostka.

H	S	D			Pobór mocy L35L50 (W)		Maks. pobór prądu (A)	Prąd			Poziom hałasu (dB)	Waga (kg)	Nr pozycji
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004

# CUH

Jednostka chłodząca montowana na dachu