



IP 54



Takkylenheten CUH med skyddsgraden IP 54 kyler ner antingen ena skåpet eller hela monteringen beroende på kylkrav och önskad energiförbrukning. Den sitter ovanpå skåpet och är perfekt när det inte finns tillräckligt med utrymme på dörren eller sidopanelerna .

**Beskrivning:** Högeffektivt kylaggregat för tak montage. Kylaren täcker ett brett spann av effekt från 600 W till 3800 W. Kondens hanteringssystem förhindrar kondens att tränger i kapslingen. Alla modeller från 1400 W till 3800 W är utrustade med kondensavledare. Gemensamt för alla modeller är en självrengörande kondensorspole som eliminerar behovet av ett luftfilter och minskar underhållet av enheten. Alla modeller är utrustade med digital display. Kylkapaciteten för specifika förhållanden anges i diagrammen. Ozonvänligt kylmedel R134a.

**Typ av anslutning:** Plint med snabbanslutning.

**Material:** Stålblåt.

**Temp.begränsning insida:** +25 °C till +45 °C.

**Temp.begränsning utsida:** +20 °C till +55 °C.

**Kapslingsklass:** IP 54 mot kapsling, IP 34 mot omgivning.

**Ytbehandling:** Pulverlackerad RAL 7035.

**Leveransförpackning:** 1 st kylaggregat.

H	B	D	Max.							Ljudnivå (dB)	Vikt (kg)	Artikelnummer	
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004

**CUH**

Kylaggregat, takmontage



**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT