



IP 55 | TYPE 4, 4X



Denne udendørs lodrette køleenhed, CUON, med en IP 55-beskyttelsesgrad, fås i mange forskellige størrelser til forskellige kølekrav. Det betyder, at den rigtige køleløsning er let at vælge. Intelligent energistyring reducerer energiforbruget med op til 23 % sammenlignet med traditionelle løsninger. Køleenheden er nem at installere og kan også leveres i rustfrit stål til barske miljøer.

Overfladebehandling: RAL 7035 for galvaniseret stål version.

Udvendig temperaturbegrænsninger: -40 °C til +55 °C.

Indvendig temperaturbegrænsninger: +25 °C til +45 °C.

Tilslutningsmulighed: Fjederklemmer er inkl.

Beskrivelse: Højtydende køleenhed til lodret montering. CUON er aircondition løsningen til installation i kritiske udendørs miljøer. Enheden er monteret eksternt for at maksimere plads inde i skabet. Fælles for alle modeller er selvrensende kondensatorspole

Tæthedegrad: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Materiale: Galvaniseret stål pulverlakeret. Artikelnumre der slutter med "SS", er lavet af rustfrit stål AISI 304. Rustfrit stål AISI 316 leveres på forespørgsel.

| H | B | D | | | | Maks. | | | Præ-sikring (A) | | | Vægt (kg) | Artikelnr. |
|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|-----|-----------------|----|-------|-------------|------------|
| 634 | 314 | 235 | 550 - 580 | 410 - 430 | 320 - 390 | 230 / 1 / 50 - 60 | 2.1 | 7.5 | 15 | 61 | 25.56 | CUON05502 | |
| 634 | 314 | 235 | 850 - 900 | 620 - 700 | 420 - 600 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.9 | 20 | 15 | 64 | 30.00 | CUON08502 | |
| 906 | 410 | 272 | 1100 - 1150 | 840 - 890 | 510 - 650 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.6 | 18 | 15 | 65 | 48.89 | CUON10502 | |
| 906 | 410 | 272 | 1500 - 1600 | 1200 - 1280 | 750 - 825 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.2 | 28 | 15 | 65 | 51.11 | CUON15002 | |
| 999 | 409 | 286 | 1500 | 1200 | 890 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 2.37 | 20 | 15 | 65 | 53.33 | CUON15004 | |
| 996 | 409 | 286 | 2100 - 2200 | 1750 - 1850 | 1120 - 1240 | 230 / 1 / 50 - 60 | 6.3 | 34 | 15 | 69 | 53.33 | CUON21002 | |
| 996 | 409 | 286 | 2100 | 1800 | 1200 | 400-3-50 / 460-3-60 | 3.62 | 22 | 15 | 69 | 53.33 | CUON21004 | |
| 1211 | 511 | 356 | 4000 - 4100 | 3000 - 3300 | 1730 - 1950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 8.3 | 35 | 15 | 70 | 88.89 | CUON40502 | |
| 1211 | 511 | 356 | 4050 | 3260 | 1950 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 5.96 | 19 | 15 | 70 | 94.44 | CUON40504 | |
| 634 | 314 | 235 | 550 - 580 | 410 - 430 | 320 - 390 | 230 / 1 / 50 - 60 | 2.1 | 7.5 | 15 | 61 | 25.56 | CUON05502SS | |
| 634 | 314 | 235 | 850 - 900 | 620 - 700 | 420 - 600 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.9 | 20 | 15 | 64 | 30.00 | CUON08502SS | |
| 906 | 410 | 272 | 1100 - 1150 | 840 - 890 | 510 - 650 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.6 | 18 | 15 | 65 | 48.89 | CUON10502SS | |
| 906 | 410 | 272 | 1500 - 1600 | 1200 - 1280 | 750 - 825 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.2 | 28 | 15 | 65 | 51.11 | CUON15002SS | |
| 999 | 409 | 286 | 1500 | 1200 | 890 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 2.37 | 20 | 15 | 65 | 53.33 | CUON15004SS | |
| 999 | 409 | 286 | 2100 - 2200 | 1750 - 1850 | 1120 - 1240 | 230 / 1 / 50 - 60 | 6.3 | 34 | 15 | 69 | 53.33 | CUON21002SS | |
| 999 | 409 | 286 | 2100 | 1800 | 1200 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 3.62 | 22 | 15 | 69 | 53.33 | CUON21004SS | |
| 1211 | 511 | 356 | 4000 - 4100 | 3000 - 3300 | 1730 - 1950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 8.3 | 35 | 15 | 70 | 88.89 | CUON40502SS | |
| 1211 | 511 | 356 | 4050 | 3260 | 1950 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 5.96 | 19 | 15 | 70 | 94.44 | CUON40504SS | |

Bemærk: Artikelnumre der slutter med "SS", er lavet af rustfrit stål AISI 304. Rustfrit stål AISI 316 leveres på forespørgsel.

CUON

Køleenhed for udendørs montage


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT