



IP 55 | TYPE 4, 4X



Deze verticale koeleenheid voor buitengebruik, CUON, met beschermingsgraad IP 55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelvereisten. Dit maakt de keuze voor de juiste koeloplossing gemakkelijk. Het Smart Energy Management vermindert het energieverbruik met maximaal 23% in vergelijking met traditionele oplossingen. De koeleenheid is eenvoudig te installeren en is tevens verkrijgbaar in roestvaststaal voor veeleisende omgevingen.

Afwerking: RAL 7035 voor de verzinkt staal versie.

Temperatuur limiet buiten: -40 °C to +55 °C.

Temperatuur limiet binnen: +25 °C tot +45 °C.

Type aansluiting: Veerklem techniek.

Omschrijving: Koelunit met hoge prestaties voor verticale installatie. CUON is de airconditionings oplossing voor kritische elektronische omgevingen waaronder behuizingen

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Materiaal: Verzinkt staal met poedercoating. De items die eindigen op "SS" zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304. Roestvaststaal AISI 316 op aanvraag leverbaar.

H	B	D	Koel	Koel		Voeding (V/ph/ Hz)	Max.				Gewicht (kg)	Item nr.
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3- 60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504SS

Opmerking: De items die eindigen op "SS" zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304. Roestvaststaal AISI 316 op aanvraag leverbaar.

CUON

Koelunit voor buitenopstelling


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT