



IP 55 | TYPE 4, 4X



CUON on IP 55 -suojausluokan pystymallinen jäähdytin ulkokäyttöön. Jäähdytintä on saatavana useissa eri teholuokissa, joista löytyy helposti sopiva vaihtoehto kaikkiin jäähdytystarpeisiin. Älykkään energianhallintajärjestelmän ansiosta energiankulutus on jopa 23 % pienempi kuin perinteisissä jäähdytysratkaisuissa. Jäähdytin on helppo asentaa. Mallista löytyy myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio vaativiin olosuhteisiin.

Pintakäsittely: RAL 7035 galvanoitu teräs versio.

Lämpötila ulkopuolinen: -40 °C to +55 °C.

Lämpötila-alue sisällä: +25 °C ... +45 °C.

Liitäntä: Jousiliittimet vakiona.

Kuvaus: Korkeatasoinen jäähdytin pystyasennukseen. CUON on ilmajäähdytin kriittisten sähkölaitteiden jäähdytykseen ulkona. Yksikkö asennetaan kaapin ulkopinnalle

Kotelointiluokka: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Materiaali: Galvanoitu teräs. Jos koodin lopussa SS materiaali on AISI 304. Haponkestävä AISI 316 kysyttäessä.

K	L	S				Liitäntä (V/v/Hz)	Max				Melutaso (dB)	Paino (kg)	Osa nro.
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502	
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502	
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502	
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002	
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004	
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002	
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3- 60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004	
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502	
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504	
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502SS	
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502SS	
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502SS	
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002SS	
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004SS	
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002SS	
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004SS	
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502SS	
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504SS	

Huom: Jos koodin lopussa SS materiaali on AISI 304. Haponkestävä AISI 316 kysyttäessä.

CUON

Jäähdytin ulkokäyttöön

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT