



Denne utendørs vertikale kjøleenheten, CUON, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Den er tilgjengelige i mange ulike størrelser for ulike krav til avkjøling. Dette betyr at det er enkelt å velge riktig kjøleløsning. Smart strømstyring reduserer energiforbruket med opptil 23 % sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Kjøleenheten er enkel å installere og er også tilgjengelig i rustfritt stål for krevende miljøer.

Overflatebehandling: RAL 7035 for galvanisert stål versjon.

Temperatur begrensning outside: -40 °C to +55 °C.

Temperaturrenser innvendig: +25 °C to +45 °C.

Type tilkobling: Fjær-type terminal inkludert.

Beskrivelse: Høy presterende kjøle enhet for vertikal installasjon. CUON er aircondition løsningen for kritiske elektroniske miljøer inkludert kabinetter

Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Materiale: Galvanisert stål pulver lakk. Artikkelnnummer som ender med "SS" er i rustfritt stål, AISI 304. Rustfritt stål AISI 316 tilgjengelig på forespørsel.

IP 55 | TYPE 4, 4X



H	B	D				Maks.		Pre-sikring (A)	Støynivå (dB)	Vekt (kg)	Artikkel nr.	
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504SS

Nota: Artikkelnummer som ender med "SS" er i rustfritt stål, AISI 304 Rustfritt stål AISI 316 tilgjengelig på forespørsel.

CUON

Utendørs montert kjøle enhet


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT