



IP 55 | TYPE 4, 4X



Această unitate de răcire cu montare verticală pentru mediul exterior CUON, cu grad de protecție IP 55, este disponibilă în numeroase dimensiuni diferite, pentru diverse cerințe de răcire. Aceasta înseamnă că soluția de răcire potrivită poate fi aleasă cu ușurință. Gestionarea inteligentă a energiei reduce consumul de energie cu până la 23%, în comparație cu soluțiile tradiționale. Unitatea de răcire este ușor de instalat și este disponibilă, de asemenea, confecționată din oțel inoxidabil, pentru medii dure.

Finisaj: RAL 7035 pentru versiunea de oțel galvanizat.

Limită temperatură mediu exterior: Între -40 °C și +55 °C.

Limită temperatură mediu interior: Între +25 °C și +45 °C.

Tipul conexiunii: Terminal tip arc inclus.

Descriere: Unitate de răcire de înaltă performanță pentru montaj vertical. CUON Unitate de răcire de înaltă performanță pentru montaj vertical. CUO este soluția de aer condiționat pentru medii critice din punct de vedere electronic incluzând cabinete

Protecție: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Material: Oțel zincat acoperit cu vopsea pudră. Produsele ale căror număr de reper se încheie cu "SS" sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Oțel inoxidabil AISI 316 disponibil la cerere.

Î	L	A	Putere		Putere	Curent de	Curent pornire (A)	Pre-siguranță (A)	Nivel zgomot (dB)	Nr. articol		
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	61	25.56	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	64	30.00	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	65	48.89	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	65	51.11	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	65	53.33	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	69	53.33	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	69	53.33	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	70	88.89	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	70	94.44	CUON40504SS

Notă: Produsele ale căror număr de reper se incheie cu "SS" sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Oțel inoxidabil AISI 316 disponibil la cerere.

CUON

Unitate de răcire montaj în exterior


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT