

IP 66,67 | IK 06/07



Serien af ABS-klemkasser, DABP, med en IP 66-, IP-67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. DABP-serien er velegnet til krævende miljøer, fordi vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

Beskrivelse: ABS-kasse, halogen-fri, egnet til indendørs brug. Lav bestandighed mod UV-stråling.

Materiale: Krop: ABS. Almindeligt dæksel: ABS. Gennemsigtigt låg: polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i bokslåget.

Temperaturområde: -40 °C til +60 °C.


Brændbarhed: UL94 HB.

Tæthedegrad: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).


Overfladebehandling: RAL 7035.

Levering inkluderer: Hus, dæksel, dækselskrue er i rustfrit stål, monteringskrue og blindpropper i polyamid.

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	B	D	Indvendig dybde (mm)	Vægt (kg)	Artikelnr.
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Bemærk: Klemkasse med polycarbonat gennemsigtigt dæksel monteret kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummeret..

DABP

Lille ABS klemkasse


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT