

IP 66,67 | IK 06/07



DABP on IP 66, 67 -suojaluokan ABS-riviliitinkotelomallisto, joka on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. DABP-mallisto sopii erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin: riviliitinkotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä, joten komponenttivikoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään.

Kuvaus: ABS-riviliitinkotelo, halogeeniton soveltuu sisäkäyttöön. Alhainen UV-säteilyn kestävyys.

Materiaali: Runko-osa: ABS. Tavallinen kansi: ABS. Läpinäkyvä kansi: polykarbonaatti.

Tiiviste: Polyuretaanitiiviste integroituna kotelon kanteen.

Lämpötilojen kestävyys: -40°C ... +60°C.


Syttyvyys: UL94 HB.

Kotelointiluokka: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Pintakäsittely: RAL 7035.

Toimitus: Kotelo, normaali kansi, kannen ruuvit ruostumatonta terästä, asennusruuvit ja polyamidiset peitetulpat.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

K	L	S	Sisäsyvyys (mm)	Paino (kg)	Osa nro.
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Huomautus: riviliitinkotelon voi tilata läpinäkyvällä polykarbonaattikannella korvaamalla osanumerossa kirjainyhdistelmän GE kirjainyhdistelmällä TE.

DABP

Pieni ABS riviliitinkotelo