



IP 66,67 | IK 06/07



La gamma di cassette di derivazione in ABS, DABP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma DABP è adatta ad ambienti difficili poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, eliminando il rischio di guasto dei componenti e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

Descrizione: Contenitore in ABS, senza alogeni adatto per un uso interno. Bassa resistenza alle radiazioni UV.

Materiale: Corpo: ABS. Copertura cieca: ABS. Coperchio trasparente: policarbonato.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nel coperchio.

Resistenza alla temperatura: -40°C a +60°C.


Infiammabilità: UL94 HB.

Protezione: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Finitura: RAL 7035.

Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio piano, viti del coperchio in acciaio inox, viti di montaggio e copri fori in poliammide.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

A	L	P	Profondità interna (mm)	Peso (kg)	Articolo n.
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Nota: la cassetta di derivazione con il coperchio trasparente in policarbonato, può essere ordinata sostituendo GE con TE nel codice articolo.

DABP

Cassetta di derivazione in ABS di piccole dimensioni