

IP 66,67 | IK 06/07



Serien med koblingsbokser i ABS, DABP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. DABP-serien er godt egnet for krevende miljøer, siden vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen. Det fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Beskrivelse: ABS boks, halogen-fri egnet for innendørsbruk. Lav motstand mot UV-stråling.

Materiale: Skap: ABS. Vanlig deksel: ABS. Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat.

Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.

Temperaturbestandighet: -40°C til +60°C.


Brennbarhet: UL94 HB.

Tetthetsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Overflatebehandling: RAL 7035.

Levering: Boks, deksel, dekselskruer i rustfritt stål, monteringskruer og blindplugg i polyamid.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

H	B	D	Innvendig dybde (mm)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Merk: Koblingsboks med gjennomsiktig deksel i polykarbonat kan bestilles ved å bytte ut GE med TE i varenummeret.

DABP

Liten ABS boks