

IP 66,67 | IK 06/07



Skrzynki zaciskowe ABS, DABP, zapewniają stopień ochrony IP 66 i 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DABP dobrze sprawdzają się w wymagających środowiskach, ponieważ ich wnętrze jest dobrze chronione przed dostępem wody i kurzu. W ten sposób wyeliminowano ryzyko awarii komponentów, a przez to również niepożądanych przestojów.

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z kopolimeru ABS do zastosowań wewnętrznych. Niska odporność na promieniowanie UV.

Materiał: Korpus: Kopolimer ABS. Zwykła pokrywa: Kopolimer ABS. Przezroczysta pokrywa: poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40°C do +60°C.


Zapalność: UL94 HB.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	S	D	Głębokość wewnętrzna (mm)	Waga (kg)	Nr pozycji
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Uwaga: Istnieje możliwość zamówienia skrzynki zaciskowej z zamontowaną przezroczystą pokrywą z poliwęglanu. W tym celu symbol GE w numerze części należy zastąpić symbolem TE.

DABP

Skrzynka zaciskowa z kopolimeru ABS