

IP 66,67 | IK 06/07



Gama de cutii de terminăție ABS DABP, cu grad de protecție IP 66, 67, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama DABP este bine adecvată pentru mediile solicitante, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminăție, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

Descriere: Cutie ABS, fără halogen, potrivită pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material: Corp: ABS. Capac simplu: ABS.
Capac transparent: policarbonat.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +60°C.


Inflamabilitate: UL94 HB.

Protecție: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Corpul cutiei, capacul plin, șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil; șuruburile de montare și mufele capacului sunt din poliamidă.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



Î	L	A	Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Notă: Cutia de terminație cu capac transparent din policarbonat montat poate fi comandată înlocuind indicativul GE cu TE în numărul articolului.

DABP

Cutie ABS mică


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT