

# DPCP

Lille polycarbonat klemkasse

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66,67 | IK 08



Serien af klemkasser i polykarbonat, DPCP, med en IP 66-, IP-67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. DPCP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer, selv på steder, hvor der er direkte sollys, takket være dens modstandsdygtighed over for UV-stråling. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

**Beskrivelse:** Kasse af Polycarbonat, halogen-fri, velegnet til udendørs brug. Selvlukkende materiale og UV bestandig.

**Materiale:** Polycarbonat.

**Pakning:** Polyurethanpakning integreret i kasselåget.

**Temperaturområde:** -40 °C til +80 °C.

**Brændbarhed:** UL746C 5V.


**Tæthedegrad:** 66, 67 | IK 08 (-25 °C til +35 °C).

**Overfladebehandling:** RAL 7035.


**Godkendelser:** CE, GOST. Ved cULus\_UL Listed godkendelser, kontakt venligst vores salgsafdeling.

**Levering inkluderer:** Krop, låg, lågskruer af rustfrit stål, monteringskruger og blindpropper af polyamid.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

H	B	D	Indvendig dybde (mm)	Vægt (kg)	Artikelnr.
53	55	36	27.5	0.05	DPCP050504GE
53	65	36	25	0.08	DPCP050704GE
80	82	56	42	0.15	DPCP080806GE
80	82	86	72	0.15	DPCP080809GE
80	120	56	42	0.20	DPCP081206GE
80	120	86	72	0.20	DPCP081209GE
80	160	56	42	0.25	DPCP081606GE
80	160	86	72	0.30	DPCP081609GE
120	122	56	42	0.20	DPCP121206GE
120	122	86	72	0.30	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	0.35	DPCP121609GE
120	200	86	72	0.40	DPCP122009GE
150	200	76	62	0.40	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	0.60	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	0.75	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	0.95	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	1.10	DPCP233011GE

Bemærk: Klemkasse med gennemsigtig dæksel kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummer.

# DPCP

Lille polycarbonat klemkasse