



IP 66,67 | IK 08



De reeks polycarbonaat klemmenkasten, DPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Omschrijving: Polycarbonaat behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.

Materiaal: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +80 °C.

Ontvlambaarheid: UL746C 5V.


Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66/67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Afwerking: RAL 7035.


Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Kast body, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en hoekafdekplaatjes van polyamide.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

H	B	D	Inbouwdiepte (mm)	Gewicht (kg)	Item nr.
53	55	36	27.5	0.05	DPCP050504GE
53	65	36	25	0.08	DPCP050704GE
80	82	56	42	0.15	DPCP080806GE
80	82	86	72	0.15	DPCP080809GE
80	120	56	42	0.20	DPCP081206GE
80	120	86	72	0.20	DPCP081209GE
80	160	56	42	0.25	DPCP081606GE
80	160	86	72	0.30	DPCP081609GE
120	122	56	42	0.20	DPCP121206GE
120	122	86	72	0.30	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	0.35	DPCP121609GE
120	200	86	72	0.40	DPCP122009GE
150	200	76	62	0.40	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	0.60	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	0.75	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	0.95	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	1.10	DPCP233011GE

Opmerking: Klemmenkast met transparant deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

DPCP

Kleine polycarbonaat klemmenkast