



IP 66,67 | IK 08



Serien med koblingsbokser i polykarbonat, DPCP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. DPCP-serien er godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer, også på steder der det er direkte sollys, takket være motstand mot UV-stråling. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

**Beskrivelse:** Polykarbonat-boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Høy motstand mot UV-stråling. Selvslukkende.

**Materiale:** Polykarbonat.

**Tetning:** Pakning i polyuretan integrert i boksdekslet.

**Temperaturbestandighet:** -40 °C til +80 °C.

**Brennbarhet:** UL746C 5V.


**Tetthetsgrad:** 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

**Overflatebehandling:** RAL 7035.


**Godkjenninger:** CE, GOST. Kontakt vår salgsavdeling for cULus\_UL Listed.

**Levering:** Boks, deksel, dekselskruer i rustfritt stål, monteringskruer og dekselplugg av polyamid.

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	B	D	Innvendig dybde (mm)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
53	55	36	27.5	0.05	DPCP050504GE
53	65	36	25	0.08	DPCP050704GE
80	82	56	42	0.15	DPCP080806GE
80	82	86	72	0.15	DPCP080809GE
80	120	56	42	0.20	DPCP081206GE
80	120	86	72	0.20	DPCP081209GE
80	160	56	42	0.25	DPCP081606GE
80	160	86	72	0.30	DPCP081609GE
120	122	56	42	0.20	DPCP121206GE
120	122	86	72	0.30	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	0.35	DPCP121609GE
120	200	86	72	0.40	DPCP122009GE
150	200	76	62	0.40	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	0.60	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	0.75	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	0.95	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	1.10	DPCP233011GE

*På forespørsel: Boks med transparent lokk. Det transparente lokket er laget av polykarbonat. Varenummeret er DPCPxxxxxTE.*

**DPCP**

Liten boks i Polykarbonat

  
nVent

**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT