

DPCP

Mała skrzynka zaciskowa z poliwęglanu



IP 66,67 | IK 08



Skrzynki zaciskowe z poliwęglanu z serii DPCP, zapewniające stopień ochrony IP 66, 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DPCP doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, nawet w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, z względu na odporność na promieniowanie UV. Wnętrze skrzynki chronione jest przed przenikaniem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to ryzyko niepożądanych przestojów.

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z poliwęglanu, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Samogasząca.

Materiał: Poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40 °C do +80 °C.

Zapalność: UL746C 5V.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 08 (od -25 °C do +35 °C).

Wykończenie: RAL 7035.


Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.


DPCP

Mała skrzynka zaciskowa z poliwęglanu


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

H	S	D	Głębokość wewnętrzna (mm)	Waga (kg)	Nr pozycji
53	55	36	27.5	0.05	DPCP050504GE
53	65	36	25	0.08	DPCP050704GE
80	82	56	42	0.15	DPCP080806GE
80	82	86	72	0.15	DPCP080809GE
80	120	56	42	0.20	DPCP081206GE
80	120	86	72	0.20	DPCP081209GE
80	160	56	42	0.25	DPCP081606GE
80	160	86	72	0.30	DPCP081609GE
120	122	56	42	0.20	DPCP121206GE
120	122	86	72	0.30	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	0.35	DPCP121609GE
120	200	86	72	0.40	DPCP122009GE
150	200	76	62	0.40	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	0.60	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	0.75	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	0.95	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	1.10	DPCP233011GE

Uwaga: Istnieje możliwość zamówienia skrzynki zaciskowej z zamontowaną przezroczystą pokrywą. W tym celu symbol GE w numerze części należy zastąpić symbolem TE.

DPCP

Mała skrzynka zaciskowa z poliwęglanu