



IP 66,67 | IK 08



Sortimentet DPCP med kopplingslåda i polykarbonat har skyddsgraden IP 66, 67 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. DPCP-sortimentet lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer, även på platser med direkt solljus, tack vare motståndskraften mot UV-strålning. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

Beskrivning: Låda i polykarbonat, halogenfri, lämplig för utomhusbruk. Hög UV-beständighet. Självsläckande.

Material: Polykarbonat.

Packning: Polyuretanpackning integrerad i lådans lock.

Temperaturlåghet: -40 °C till +80 °C.

Flamsäkerhet: UL746C 5 V.

Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Ytbehandling: RAL 7035.


Godkännanden: CE, GOST. Kontakta vår försäljningsavdelning för cULus_UL-listade godkännanden.

Leverans: Stomme, hölje, skruvar i rostfritt stål till hölje, monteringskruvar och täckpluggar tillverkade av polyamid.


DPCP

Liten kopplingslåda i polykarbonat

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	B	D	Inre djup (mm)	Vikt (kg)	Artikelnummer
53	55	36	27.5	0.05	DPCP050504GE
53	65	36	25	0.08	DPCP050704GE
80	82	56	42	0.15	DPCP080806GE
80	82	86	72	0.15	DPCP080809GE
80	120	56	42	0.20	DPCP081206GE
80	120	86	72	0.20	DPCP081209GE
80	160	56	42	0.25	DPCP081606GE
80	160	86	72	0.30	DPCP081609GE
120	122	56	42	0.20	DPCP121206GE
120	122	86	72	0.30	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	0.35	DPCP121609GE
120	200	86	72	0.40	DPCP122009GE
150	200	76	62	0.40	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	0.60	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	0.75	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	0.95	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	1.10	DPCP233011GE

Obs! Kopplingslåda försedd med genomskinligt lock kan beställas genom att du ersätter GE med TE i artikelnumret.

DPCP

Liten kopplingslåda i polykarbonat