



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Acest dulap combinabil cu perete dublu din aluminiu și cu ușă simplă ECOM este conceput pentru uz exterior. Acesta este disponibil ca produs de stoc, în numeroase dimensiuni, și permite crearea a numeroase configurații diferite, deoarece este combinabil. Beneficiind de gradul ridicat de protecție IP 66, de caracteristici anti-vandalism și de capacități eficiente de management termic, componentele din interiorul dulapului sau al cofretului vor fi foarte bine protejate.

**Material:** Aluminiu ALMg3. Ușa: 2 mm. Panoul posterior: 2 mm. Acoperișul de protecție impermeabil: 2 mm.

**Cadru:** Oțel inoxidabil pregranulat AISI 304L. Cadru: 1.5 mm. Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660, inclusiv tipar de orificii externe integrat.

**Ușă:** Perete dublu prevăzut cu fante în partea superioară și inferioară care permit ventilarea naturală a aerului. Montată cu balamale ascunse care permit deschiderea ușii spre stânga sau spre dreapta.

**Panou posterior:** Perete dublu prevăzut cu fante în partea superioară și inferioară care permit ventilarea naturală a aerului. Panoul este accesibil doar din interior. Facilități/ echipamente standard pentru montarea ușilor din spate.

**Protecție impermeabilă:** Acoperiș înclinat cu jgheab de ploaie integrat și canale de ventilație de jur împrejurul perimetrului.

**Panouri laterale:** Se livrează ca accesoriu.

**Plăci inferioare:** Placa inferioară compusă dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan turnată pentru a asigura etanșare maximă.

**Încuietoare:** Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al incintei. Mâner de ridicare standard cu blocare de siguranță.


**Împământare:** Panourile pe interior sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu un bolț de împământare separat.

**Finisaj:** Vopsea pulbere poliester 100% RAL 7035.


**Protecție:** Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 dacă este montată placa inferioară.

**Aprobări:** GOST. Protecție împotriva substanțelor active chimic și climatic, în conformitate cu EN61969-3 "Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Cutii pentru mediul exterior".

**Livrare:** Cadru cu ușă montată și mâner pivotant, panou posterior și panou superior. Livrarea include, de asemenea, bolțuri de împământare. Livrat pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului pentru a permite aranjarea fără demontare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile. Contrapanoul și panourile laterale nu sunt incluse în produsul standard.




**Sectional top view**




SECTION B-B

**Sectional top view (without bottom plates)**



SECTION C-C



## Fără contrapanou

<b>Î</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>Nr. articol</b>
1600	600	600	ECOM16066
1600	800	600	ECOM16086
1800	600	600	ECOM18066
1800	800	600	ECOM18086
2000	600	600	ECOM20066
2000	800	600	ECOM20086

# ECOM

Dulap de podea din aluminiu cu o ușă, versiunea asociabilă