



Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of actieve ventilatie bij gebruik van EF ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters besparen u montagetijd dankzij het click-in systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde is gemakkelijk te openen waardoor het vervangen van de filter wordt vereenvoudigd.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastisch, zelfdovend, UL94V0.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Filtermat (EN779)	Filtratie efficiëntie (%)	Uitsparing (mm)	D	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5