



Beskrivelse: Udstødningsfilter, der skal anvendes til naturlig ventilation, eller til mekanisk ventilation, sammen med filterblæsere EFP. nVent HOFFMAN udstødningsfiltre sparer tid, fordi de er installeret med et klik-system uden skruer. Det hængslede frontdæksel kan let åbnes for hurtig og nem udskiftning af filter. Den nye filtermåtte giver længere levetid med lavt trykfald på grund af speciel konstruktion.

Materiale: Frontdæksel i moduleret termoplastik. Selfslukkende UL94V0. UV bestandig.

Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.

Tæthedegrad: IP 55 | TYPE 12.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Godkendelser: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Pakke størrelse: 1 komplet filter.

Filtermåtte (EN779)	Filtreringseffektivitet (%)	Udskæring (mm)	CatalogNumber
G4	>90	125 × 125	EFAP200R5
G4	>90	177 × 177	EFAP220R5
G4	>90	223 × 223	EFAP250-300R5
G4	>90	291 × 291	EFAP500-700R5