



Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of voor actieve ventilatie bij gebruik van EFP ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters zijn tijdbesparend bij installatie dankzij de 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De nieuwe filtermat heeft een langere levensduur met een lage drukdaling vanwege de speciale constructie.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastisch, zelfdovend, UL94V-0. UV bestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpakkingseenheid: 1 filter met behuizing.

Filtermat (EN779)	Filtratie efficiëntie (%)	Uitsparing (mm)	CatalogNumber
G4	>90	125 × 125	EFAP200R5
G4	>90	177 × 177	EFAP220R5
G4	>90	223 × 223	EFAP250-300R5
G4	>90	291 × 291	EFAP500-700R5