



IP 55 | TYPE 12



EFP on IP 55 -suojaluokan pystymallinen suodatintuuletin ulkokäyttöön. Polykarbonaattikuorella varustettu suodatin on helppo asentaa paikalleen pikakiinnittimen avulla. Tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään, sillä suodatin ei päästä kaapin sisäpuolelle vettä eikä pölyä. Luotettava moottori takaa jatkuvan tuuletuksen. Suodatintuuletin sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön – jopa suoraan auringonvaloon, sillä se kestää UV-säteilyä.

**Kuvaus:** Suodatinpuhallin tuulettu varten. nVent HOFFMAN-suodatintuulettimet säästävät aikaa asennuksessa, koska ne asennetaan pikakiinnityksellä ilman ruuveja. Saranoitu etukansi voidaan helposti avata suodattimen nopeaa ja helppoa vaihtamista varten. Ilmavirran suunta ja liitäntäasento voidaan helposti muuttaa. Uusi suodatinmatto antaa korkeamman ilmavirran ja pidemmän käyttöiän alhaisella painehäviöllä erikoisrakenteen ansiosta. Kotelon UV-kestävyys tekee siitä parhaan vaihtoehdon ulkokäyttöön.

**Materiaali:** Päällis puristettua kestumuovia, itsestään sammuva. UL94V0, UV-kestävä.

**Lämpötila-alue:** -40 °C ... +55 °C.

**Kotelointiluokka:** IP 55 | TYPE 12.

**Pintakäsittely:** RAL 7035.

**Pakkaus koko:** 1 tuuletin, suodattimella.

**EFP**

Suodatintuuletin ulkotilaan

## 230 V, 50/60 Hz

Esteetön ilmavirta (m³/h)	EFP+EFA ilman virtaus (m³/h)			Käyttöikä L10 (40°C)(h)	Laakerit	Ääni (dB)		Paino (kg)	Liitäntä	Virta (A)	Teho/W	Sulake (A)
56/64	40/46	G4	>90	37.500		44	125 x 125	0.80	Riviliitin	0.12/0.18	19/18	6
100/110	55/64	G4	>90	37.500		40	177 x 177	1.05	Riviliitin	0.12/0.18	19/18	6
145/160	109/113	G4	>90	40.000		40	223 x 223	1.45		0.12/0.10	18/17	6
233/265	180/207	G4	>90	40.000		42	223 x 223	1.95		0.32/0.26	45/39	6
505/505	380/380	G4	>90	40.000		54	291 x 291	3.90		0.35/0.45	80/100	6
770/785	490/501	G4	>90	40.000		63	291 x 291	4.10		0.53/0.72	120/160	6
925/950	570/625	G4	>90	40.000		66	291 x 291	4.55		0.62/0.86	140/197	6

## 115 VAC, 50/60Hz

Esteetön ilmavirta (m³/h)	EFP+EFA ilman virtaus (m³/h)			Käyttöikä L10 (40°C)(h)	Laakerit	Ääni (dB)		Paino (kg)	Liitäntä	Virta (A)	Teho/W	Sulake (A)	
56/64	40/46	G4	>90	40.000		44	125 x 125	0.80	Riviliitin	0.24/0.23	20/20	6	EFP200-115R5
100/110	55/64	G4	>90	40.000		40	177 x 177	1.05	Riviliitin	0.24/0.23	20/20	6	EFP220-115R5
145/160	109/113	G4	>90	42.500		43	223 x 223	1.45		0.25/0.25	18/17	6	EFP250-115R5
233/265	180/207	G4	>90	40.000		46	223 x 223	1.90		0.50/0.50	40/40	6	EFP300-115R5
505/505	380/380	G4	>90	40.000		52	291 x 291	3.90		0.66/0.80	75/90	6	EFP500-115R5
770/785	490/501	G4	>90	40.000		64	291 x 291	4.10		0.96/1.40	110/160	6	EFP600-115R5
925/950	570/625	G4	>90	40.000		69	291 x 291	4.55		1.23/1.71	140/195	6	EFP700-115R5

## 24 VAC, 50/60 HZ

Esteetön ilmavirta (m³/h)	EFP+EFA ilman virtaus (m³/h)			Käyttöikä L10 (40°C)(h)	Laakerit	Ääni (dB)		Paino (kg)	Virta (A)	Teho/W	Sulake (A)	
56/64	40/46	G4	>90	62.500	Ball	44	125 x 125	0.50	0.21	5	6	EFP200-24VACR5

**EFP**

Suodatintuuletin ulkotilaan