



IP 55 | TYPE 12 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)



Serien af kompakte gulvmonterede rustfrie stål-skabe med dobbeltdør, EKDS, og en IP 55-beskyttelsesgrad, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau. IP 66 beskyttelsesgrad variant som individuelle døre med vertical midterskillevæg er også tilgængelig.

Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål / AISI 316L. Skabsdelen og aftagelig bagpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Krop: Skab i ét stykke med integrerede dybdeprofiler med hulmønster tillader dybdejustering af monteringsplade.

Dør: Monteret med fire hængsler. Inklusiv dørramme med 25 mm hulmønster og jordingsstuds. Standarddøre kan ikke vendes.

Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering. Todelt bagpanel ved 1600 mm brede skabe.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsats, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.

Jordforbindelse: Dør er udstyret med separat jordingsstuds samt jording til ramme ved anvendelse af ECF.


Montageplade: Dobbeltbukket og glider ind i position. Justerbar i dybden i trin på 25 mm. Leveres på ydersiden af skabsemballagen. Monteret indvendig i 1600 mm bredde. For 1600 mm bredde er mellemlade inkl.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedegrad: Dobbeldør version overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Individuelle døre med svejset lodret skillevæg overholder IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab i ét stykke med monteret dør, bagpanel, bundplade og monteringsplade. Levering omfatter også bolte til jording. Skabet leveres på palle med samme bredde som skabet så udstyr kan installeres uden at fjerne pallen. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.


Front view




Side view




Sectional side view




Mounting panel




Top view




Sectional top view
(without bottom plates)



Inside left door
view



Inside right door
view



IP 55 | TYPE 12 | IK 10

H	B	D	h	b	Artikelnr.
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-316

IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

H	B	D	h	b	Artikelnr.
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-4X*
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-4X*
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-4X*
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-4X*
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-4X*
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-4X*

*Individuelle døre med lodret skillevæg version.

EKDS

Rustfrit stål, kompakt version, dobbeltdør