



IP 55 | TYPE 12 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)



Serien med kompakte gulvskap av rustfritt stål med dobbeltdør, EKDS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er ideelle for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad. Variant med enkeltdører og vertikal midtdeler i IP grad 66 er også tilgjengelig.

**Materiale:** AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L. Kropp og demonterbart bak panel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bunn plater: 1.5 mm. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål.

**Skap:** Skap-kroppen er lagd av en del. Integrert dybdeprofiler med hullmønster som gjør det mulig å montere en plate som er justerbar i dybden.

**Dør:** Montert med fire hengsler. Inkludert dør ramme med 25 mm hullmønster og jordingsbolter. Standard dører kan ikke bytte side.

**Bakplate:** Satt sammen med M6 torx skruer. Standard anordning for montasje av bakdør. Delte bak paneler i 1600 mm brede skap.

**Lås:** Espagnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

**Bunnplater:** Består av tre stykker.

**Jording:** Dør er utstyrt med separate jordings bolter og jording til rammen kan gjøres ved bruk av ECF.


**Montasjeplate:** Dobbelt brettet og sklir inn i posisjon. Justerbar i dybden i steg av 25 mm. Skapet leveres med en montasjeplate festet på utsiden skap innpakningen. Tilpasset inni for 1600 mm brede montasjeplater. For 1600 mm brede, er utfyllingsplate inkludert.

**Overflatebehandling:** 400 pre-slipt rustfritt stål.


**Tetthetsgrad:** Dobbelt dørversjon, samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Individuelle dører med sveiset vertikal skiller, samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Levering:** Skap med montert dør, bunn plater og montasje plate, inkludert jordings bolt. Levert på en pall som er identisk med skapets størrelse for å gjøre det mulig å montere skapene inntil hverandre uten å fjerne pallen. Montasjeplaten er festet på utsiden av skap innpakningen. All emballasje er resirkulerbar.


Front view




Side view




Sectional side view




Mounting panel




Top view




Sectional top view  
(without bottom plates)



Inside left door  
view



Inside right door  
view



## IP 55 | TYPE 12 | IK 10

H	B	D	h	b	Artikkel nr.
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-316

## IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

H	B	D	h	b	Artikkel nr.
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-4X*
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-4X*
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-4X*
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-4X*
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-4X*
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-4X*

\*Individuelle dører med vertikalt skille.

# EKDS

Rustfri stål, kompaktversjon, dobbel dør