



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien af kompakte gulvmonterede rustfrie stål-skabe med en enkelt dør, EKSS og en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevarer i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

**Materiale:** AISI 304 slebet rustfrit stål / AISI 316L. Skabsdelen og aftageligt bagpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

**Krop:** Skabsdel i et stykke. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster tillader dybdejustering af monteringsplade.

**Dør:** Monteret med hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster og jordingsstuds.

**Bagpanel:** Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.

**Lås:** Ekstern 4-punkts espagnolet-låsesystem. Standard monteret dobbelt-bit 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsatser, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

**Bundplader:** Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.


**Montageplade:** Dobbeltbukket og glider ind i position. Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres på ydersiden af skabsemballagen.

**Jordforbindelse:** Dør er udstyret med separate jordingsstudse. Jording til ramme kan udføres ved anvendelse af ECF.

**Overfladebehandling:** 400 slebet rustfrit stål.

**Tæthedsgrad:** I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Levering inkluderer:** Skab i ét stykke med monteret dør, bundplade og monteringsplade. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i bredde identisk med skabets størrelse. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.



<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>Artikelnr.</b>
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

**EKSS**

Rustfrit stål Kompakt version, enkeltdør