



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



EKSS-kaappimallistoon kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kompakteja yksiovisia lattiakaappeja. IP 66 -suojausluokan mallisto on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. Komponenttivikoja ja sen myötä tarpeettomia seisona-aikoja ei pääse syntymään, sillä kaapin sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä. Kaappimallisto sopii erinomaisesti lähes kaikkiin käyttöympäristöihin.

Materiaali: AISI 304 karhennettu ruostumaton teräs / AISI 316L. Runko ja takaseinä: 1.5 mm. Ovi: 2 mm. Pohjalevy: 1.5 mm. Asennuslevy: 3 mm galvanoitu teräs.

Runko-osa: Yhtenäinen runko ja hitsattu takaseinä. Integroidut profiilit reikineen mandollistavat asennuslevyn syvyyden säädön.

Ovi: Pinta-asennettu, saranat mahdollistavat vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Oven runkokehikossa reiätys 25 mm jaolla ja maadoitusruuvit.

Takaseinälevy: Kiinnitetty M6 ruuveilla. Vakiona takaoven asennus.

Lukitus: 4-pisteen tankolukitusjärjestelmä. Vakio DIN 3 mm lukko. Voidaan vaihtaa vakiolukkopesiin tai Euro-sylinteriin ja taittokahvaan.

Pohjalevyt: Yksiosainen pohjalevy ruiskutetulla tiivisteellä tiiveyden takaamiseksi.


Asennuslevy: Kaksoiskantattu ja liukuu paikoilleen. Syvyysäädetävissä 25 mm portain. Kiinnitetty kaapin pakkauslaatikon ulkopuolelle.

Maadoitus: Ovi on varustettu hitsatulla maadoitusruuvilla ja maadoitus voidaan suorittaa käyttämällä ECF.

Pintakäsittely: Ruostumaton teräs karheus 400.

Kotelointiluokka: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Toimitus: Yksiosainen runko, johon kiinnitettyä ovi, pohjalevyt, asennuslevy ja ovimukaanlukien oven maadoitusruuvi. Toimitetaan lavalla, jonka leveys on sama kuin kaapin, jolloin kaapit voidaan yhdistää lavoja irrottamatta. Asennuslevy toimitetaan kaapin ulkopuolella. Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää.



K	L	S	k	l	Osa nro.
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

EKSS

Kompaktikaappi, ruostumaton teräs, yksiovinen