



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamme d'armoires compactes au sol simple porte en acier inoxydable, EKSS, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Corps et panneau arrière amovible: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm.

Corps: Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la plaque de fixation en profondeur.

Porte: Montage en saillie avec 4 charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm et goujons de mise à la terre.

Panneau arrière: Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilité pour montage d'une porte arrière de série.

Fermeture: Verrou à crémonne quatre points extérieur. Insert standard DIN 3 mm. Il peut être remplacé par un des inserts standard, pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une étanchéité maximale.


Platine de montage: Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 mm. La platine est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: La porte est équipée de goujons de mise à la terre soudés. La mise à la terre du cadre peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Livraison: Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine montées, goujons de mise à la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur que l'armoire pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine est attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.



H	L	P	h	l	Référence
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

EKSS

Armoire compacte en acier inox, version une porte