



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien med kompakte gulvskap av rustfritt stål med enkeltdør, EKSS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.

Materiale: AISI 304 pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L Kropp og avtagbart bakpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bunnplater: 1.5 mm. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.

Skap: Ett stykke skap kropp. Integrerte dybde profiler med hull mønster slik at monteringsplaten kan justeres i dybden.

Dør: Utenpåliggende med 4 hengsler, mulighet for venstre eller høyre hånd åpning. Inkludert dør ramme med 25 mm hullmønster og jordings bolter.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

Lås: Ekstern espagnolett 4-punkts låsesystem. Standard montert dobbel-bit 3 mm innsats. Kan byttes ut med standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak.

Bunnplater: Ett stykke bunnplate med polyuretan pakning for å sikre optimal tetting.


Montasjeplate: Dobbelt brettet og skyves på plass. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Monteringsplaten er levert festet på utsiden av kabinettets emballasje.

Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordings bolter og jording til rammen kan oppnås ved hjelp av ECF.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Levering: Skap med montert dør, bunnplater og montasjeplate, inkludert dør jordings bolter. Levert på en pall identisk med skapets bredde. Monteringsplaten er festet på utsiden av kabinettets emballasje. All emballasjen kan resirkuleres.



H	B	D	h	b	Artikkel nr.
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

EKSS

Rustfri stål, kompaktversjon, enkeltdør