



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável, EKSS, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

Material: Aço inoxidável AISI 304 / AISI 316L. Corpo e painel traseiro removível: 1.5 mm. Porta: 2 mm. placas de fundos: 1.5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado 3 mm.

Estrutura: Corpo do armário de uma só peça. Perfis de profundidade integrados com furos padrão permitindo que a placa de montagem seja ajustável em profundidade.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.

Painel posterior: Fixação através parafusos TORX M6.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta principal e fecho em 2 pontos na porta "escrava". Fechadura DIN de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipuladores de elevação e manipulador em T standard estão disponíveis como acessórios.

Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano expandido para garantir maior estanqueidade.


Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm. A placa de montagem, a placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis têm uma ligação à terra através dos seus acessórios. A ligação à terra à estrutura pode ser feita através do uso do ECF.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Protecção: Correspondente a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à terra. Fornecido sobre uma paleta de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.



A	L	P	a	l	Ref.
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

EKSS

Versão armário compacto, aço inoxidável, porta única