



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Gama de dulapuri industriale compacte din oțel inoxidabil cu ușă simplă EKSS, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de dulapuri este bine adecvată pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecție.

Material: Oțel inoxidabil pre-granulat AISI 304 / AISI 316L. Corpul și panoul posterior detașabil: 1.5 mm. Ușa: 2 mm. Plăci inferioare: 1.5 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm.

Corp: Dulap monobloc. Profile de adâncime integrate cu tipar de orificii, permițând ajustarea contrapanoului pe adâncime.

Ușă: Montată la suprafață cu 4 balamale care permit deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadrul de ușă cu tipar de orificii de 25 mm și bolțuri de împământare.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi torx M6. Facilități standard pentru montarea unei uși spate.

Încuietoare: Sistem de închidere externă tip espagnolette în 4 puncte. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerul pivotant și mânerul T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci inferioare: Placa inferioară dintr-o bucată cu garnitură de poliuretan turnată pentru a asigura etanșare maximă.


Contrapanou: Dublu pliat, glisează în poziția necesară. Ajustabil pe adâncime în trepte de 25 mm. La livrarea dulapului, contrapanoul este atașat în exteriorul ambalajului.

Împământare: Ușa este echipată cu bolțuri de împământare sudate separat, iar împământarea la cadru poate fi realizată cu ajutorul ECF.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: Conform IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Livrare: Dulap monobloc cu ușă fixată, plăci inferioare și contrapanou, inclusiv bolțuri de împământare pentru ușă. Dulapul este livrat pe un palet cu aceeași lățime ca și dulapul pentru a permite instalarea echipamentului fără a fi necesară înlăturarea. Contrapanoul este atașat la exteriorul ambalajului dulapului. Toate ambalajele sunt reciclabile.



Î	L	A	î	I	Nr. articol
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

EKSS

Dulap din oțel inoxidabil cu o ușă, versiune compactă