

EL1200DS

LED-skabslys med stikdåse



Beskrivelse: LED-skabslys er specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Hurtig og værktøjsfri montering takket være et låsekrogssystem, som passer til 25 mm hulmønsteret på nVent HOFFMAN-skabe. Kan monteres vandret eller lodret.

Belysningstype: LED.

Lysstyrke: 1.200 lm.

Lysfarve: 4.000 K (neutral hvid).

Strømforbrug: 12 W.

Driftsspænding: 100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Tilslutning: Indføring, 3-polet. Kabelføring, 3-polet.

Driftstemperatur: -20 °C ... +55 °C.

Tæthedegrad: IP20

Dimensioner: 364 × 76 × 48 mm.

Driftsspænding	Type stikdåse	Bredde	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Type B	364	EL1200DS-US