

EL1200DS

LED-skaplys med kontakt



Beskrivelse: LED-skaplys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Rask og verktøyfri montasje takket være et låsekroksystem utformet for å passe til 25 mm hullmønsteret på nVent HOFFMAN-skap. Kan monteres horisontalt eller vertikalt.

Lyskilde: LED.

Luminositet: 1200 lm.

Lysfarge: 4000 K (nøytral hvit).

Strømforbruk: 12 W.

Spenning: 100–240 V ~, 50/60 Hz.

Tilkobling: Innmating, 3-pols. Gjennomkabling, 3-pols.

Driftstemperatur: –20 °C ... 55 °C.

Tetthetsgrad: IP20

Dimensjoner: 364 × 76 × 48 mm.

Spenning	Type sikringsholder	Bredde	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Type B	364	EL1200DS-US