

EL1200DS

Luminaria LED con enchufe



Descripción: Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios nVent HOFFMAN. Puede instalarse horizontal o verticalmente.

Tipo de lámpara: LED.

Luminosidad: 1200 lm.

Color de luz: 4000 K (blanco neutro).

Consumo de energía: 12 W.

Voltaje de funcionamiento: 100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Conexión: Entrada, 3 polos. Cableado pasante, 3 polos.

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ... +55 °C.

Protección: IP20

Dimensiones: 364 x 76 x 48 mm.

Voltaje de funcionamiento	Tipo de toma	Ancho	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Tipo B	364	EL1200DS-US