

ETF200

Hygrostaat



Omschrijving: Mechanische hygrostaat ontworpen om de verwarming te reguleren wanneer de geprogrammeerde of vaste vochtigheidsgraad is overschreden. De relatieve vochtigheid moet boven het dauwpunt worden gehouden om condensatie en corrosie in de behuizing te voorkomen. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).

Materiaal: Kunststof UL94 V-0.

Schakelcapaciteit: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +60 °C.

Levensduur: > 50.000 cycli.

Aansluiting: 2 polige klem voor 2.5 mm².

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Omschrijving	Gewicht (kg)	Instelbereik	Item nr.
Vooraf ingestelde hygrostaat	0.05	65%	ETF200
Instelbare hygrostaat	0.05	40% to 90%	ETF2000