

ETF200

Hygrostat



Description: Hygrostat mécanique conçu pour contrôler les résistances chauffantes lorsque le taux d'humidité relative prédéfini ou fixe est dépassé. Le taux d'humidité relative doit rester au-dessus du point de rosée pour éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 A. c.c., 20 W, (30 W ETF2000).

Humidité opérationnel: 0 °C à +60 °C.

Durée de vie: > 50 000 cycles.

Raccordement: Connecteur deux bornes 2.5 mm².

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description	Poids (kg)	Gamme des réglages	Référence
Hygrostat pré-réglé	0.05	65%	ETF200
Hygrostat réglable	0.05	40% to 90%	ETF2000