

# ETF200

Hygrostat



**Beskrivning:** Hygrostat med växlande kontakt för reglering av värme och/eller ventilation. Kontrollerar RF i kapslingen, för att förhindra kondensation och korrosion. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715).

**Material:** Plast, UL94 V0.

**Brytkapacitet:** 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000). Min. brytlast 100 mA.

**Driftomr. temperatur:** 0 °C till +60 °C.

**Livslängd:** > 50.000 cykler.

**Anslutning:** 2-polig anslutning, 2.5mm<sup>2</sup>.

**Kapslingsklass:** IP 20.

**Godkännanden:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.

**Ytbehandling:** RAL 7035.

**Leveransförpackning:** 1 st.

Beskrivning	Vikt (kg)	Inställningsområde	Artikelnummer
Förinställd hygrostat	0.05	65%	ETF200
Ställbar hygrostat	0.05	40% to 90%	ETF2000