

ETF300

Elektroninen termostaatti/hygrostaatti

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Kytkenä: Liitin 2.5 mm².

Huoltoikä: >50.000 kertaa.

Asettelualue: 0 °C ... +60 °C / +32 °F ... +140 °F, ja 40% ... 90% R.H.

Käyttölämpötila: -20 °C ... +60 °C.

Pakkaus koko: 1 kpl.

Kytkenäkapasiteetti: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Arvo suluissa induktiivinen kuorma.

Kuvaus: Elektroninen lämpötilan ja kosteuden säätö toisistaan riippumattomasti lämmittimen ja suodatinpuhaltimen ohjauksiin, kondensoin ja korroosion estoon kaapissa. Asennus 35mm Din-kiskoon (EN60715).

Hyväksynät: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Kotelointiluokka: IP 20.

Materiaali: 5-napainen liitin 2.5 mm².

Pintakäsittely: RAL 7035.

| Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Osa nro. |
|-------------|--------------|-----------|
| 230 V AC | 50/60 | ETF300 |
| 115 V AC | 50/60 | ETF300120 |