

ETF300

Termostat/Hygrostat, elektronisk

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Anslutning: 5-polig skruvanslutning, 2.5 mm².

Livslängd: > 50.000 cykler.

Inställningsområde: Temp: 0 °C till +60 °C / +32 °F till +140 °F. RF: 40% till 90%.

Driftomr. temperatur: -20 °C till +60 °C.

Leveransförpackning: 1 st.

Brytkapacitet: 240 V AC, 8/(3) A. 120 V AC, 8/(3) A. 24 V DC, 4 A. Induktiv last inom parantes.

Beskrivning: Elektronisk hygrostat med växlande kontakt för reglering av värme och ventilation. Kontrollerar RF i kapslingen, för att förhindra kondensation och korrosion. LED indikator för varje funktion. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715).

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Kapslingsklass: IP 20.

Material: Plast, UL94-V0.

Ytbehandling: RAL 7035.

Spänning (V)	Frekvens (Hz)	Artikelnummer
230 V AC	50/60	ETF300
115 V AC	50/60	ETF300120