



Omschrijving: Thermostaat met NC/NO contact voor warmteregulering in behuizingen. ETR202 (NC-contact) voor het schakelen van verwarmingselementen. ETR201 (NO-contact) voor het schakelen van koeling, warmtewisselaars of signaalgevers. Sensor element thermostatisch bimetaal. Clipmontage voor 35mm DIN rail (EN 60715).

Materiaal: Kunststof volgens UL94 V-0.

Instelbereik: 0 °C tot +60 °C. Schakel temperatuur verschillen minder dan 7 °K, en schakelpunt tolerantie ± 4 °K.

Schakelcapaciteit: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes: inductie lading.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C.

Levensduur: > 100,000 cycli.

Aansluiting: Schroefklem voor kabel (0.5 tot 2.5 mm²).

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Omschrijving	Item nr.
Normaal geopend contact	ETR201
Normaal gesloten contact	ETR202