



Kuvaus: Termostaatti NC/NO-koskettimilla lämpötilan ohjaukseen. Termostaatti ETR202 (avautuva kosketin) lämmittimien ohjaukseen. Termostaatti ETR201 (sulkeutuva kosketin) esim. suodatintuulettimien, lämmönvaihtimien tai merkinantolaitteiden ohjaukseen. Pikakiinnitys 35mm DIN-kiskoon, (EN60715).

Materiaali: Muovi, UL94 V-0.

Asettelualue: 0 °C ... +60 °C. Kykentä lämpötilan ero vähemmän kuin 7 °K ja toleranssi ±4 °K.

Kytentäkapasiteetti: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiivisen kuorman arvot suluissa.

Käyttölämpötila: -20 °C ... +80 °C.

Huoltoikä: > 100,000.

Kytentä: Ruuviliitin kaapelille (0.5 - 2.5 mm²).

Kotelointiluokka: IP 20.

Hyväksynät: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Pintakäsittely: RAL 7035.

Pakkaus koko: 1 kpl.

Kuvaus	Osa nro.
Avautuva	ETR201
Sulkeutuva	ETR202